

DAS 4930
Vlakschermafzuigkap
met intuïtieve SmartControl-bediening



- Elegant design – obsidiaanzwart bedieningspaneel van 90 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570189 / Materiaalnummer: 12011500 /
Oud Materiaalnummer: 28S4930BNL

Model	
Vlakschermafzuigkap	•
Funcies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
SmartControl	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	23,4
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	720
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur)	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	37,0

DAS 4930
Vlakschermafzuigkap
met intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516570189 / Materiaalnummer: 12011500 /
Oud Materiaalnummer: 28S4930BNL

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	380
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	695
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	77,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	63,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	896
Hoogte van kap in mm	36
Diepte van kap in mm	273
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450

DAS 4930
Vlakschermafzuigkap
met intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516570189 / Materiaalnummer: 12011500 /
Oud Materiaalnummer: 28S4930BNL

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW
totaal vermogen, brander \leq 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 14,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,5

Gearde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,16

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •



Meegeleverde accessoires

Terugslagklep •

Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

DAS 4930
Vlakschermafzuigkap
met intuïtieve SmartControl-bediening



DAS4930, DAS4931, Installation drawings