

DAS 8930  
Vlakschermafzuigkap  
met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



- Verfijnd design – vlak roestvrijstalen paneel van 90 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570424 / Materiaalnummer: 12011520 /  
Oud Materiaalnummer: 28S8930SNL

<b>Model</b>	
Vlakschermafzuigkap	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Funcities</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
SmartControl	•
Boosterstanden	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	25,2
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
Klasse voor vetfiltering	B
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenv. rein. CleanCover-afz.	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	270 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur)	630

DAS 8930

Vlakschermafzuigkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



EAN: 4002516570424 / Materiaalnummer: 12011520 /  
Oud Materiaalnummer: 28S8930SNL

Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /uur)	880
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	35,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	630
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	40,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•

DAS 8930

Vlakschermafzuigkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



EAN: 4002516570424 / Materiaalnummer: 12011520 /



Oud Materiaalnummer: 28S8930SNL

<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	861
Hoogte van kap in mm	60
Diepte van kap in mm	307
Nettogewicht in kg	17,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,23
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Montagesjabloon	•
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Terugslagklep	•

DAS 8930

Vlakschermafzuigkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



DAS8930, Installation drawings