

DAS 8930

Vlakschermafzuigkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



- Verfijnd design – vlak roestvrijstalen paneel van 90 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter

A++

EAN: 4002516570424 / Materiaalnummer: 12011520 /
Oud Materiaalnummer: 28S8930SNL

Model	
Vlakschermafzuigkap	•
Funcies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
SmartControl	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	25,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in lx	270 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	630
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur)	880
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	35,0

DAS 8930

Vlakschermafzuigkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



EAN: 4002516570424 / Materiaalnummer: 12011520 /
Oud Materiaalnummer: 28S8930SNL

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	630
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	40,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	861
Hoogte van kap in mm	60
Diepte van kap in mm	307
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450

DAS 8930

Vlakschermafzuigkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



EAN: 4002516570424 / Materiaalnummer: 12011520 /

Oud Materiaalnummer: 28S8930SNL

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW
totaal vermogen, brander \leq 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 17,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,5

Gearde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,23

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant •

Montagesjabloon •

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep •



Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

DAS 8930

Vlakschermafzuigkap

met intuïtieve SmartControl White-bediening voor inbouw in smalle bovenkasten



DAS8930, Installation drawings