

Complete C2 Powerline - SFRF5  
Stofzuiger met zak  
met efficiënte motor voor energiezuinig stofzuigen.



- Maximaal zuigvermogen – 890 W
- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Grote vlakken stofzuigen binnen een actieradius van 10 meter.
- Comfortabel en veelzijdig met geïntegreerde 3-delige accessoires.

EAN: 4002516556527 / Materiaalnummer: 12034800 /  
Oud Materiaalnummer: 41FRF501CE

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Model</b>   |                                 |
| Sledestofzuiger met stofzuigerzak                                | •                               |
| Productnaam  | Complete C2                     |
| Motorvariant   | PowerLine                       |
| Typeaanduiding   | SFRF5                           |
| Kleur apparaat   | Lotuswit                        |
| <b>Bedieningsgemak</b>   |                                 |
| Elektronische zuigkrachtregeling                                 | Draaiknop met 6 standen         |
| Ergonomische draagbeugel   | •                               |
| Ergonomische handgreep   | •                               |
| Silence System   | •                               |
| Zuigbuis   | Comfort-zuigbuis (telescopisch) |
| Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen | •                               |
| Parkeersysteem voor het opbergen                                 | aan beide kanten                |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                               |                                 |
| Nominaal vermogen in W   | 890                             |
| <b>Mobiliteit</b>  |                                 |
| Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien                | •                               |
| Driepunts-zwenksysteem   | •                               |
| Actieradius in m   | 10                              |
| Snoerlengte in m   | 6,5                             |
| <b>Filtersysteem</b>   |                                 |
| Type stofzuigerzak   | HyClean GN                      |
| Inhoud stofzuigerzak in l  | 4,5                             |
| Stofstandindicator   | •                               |
| Uitblaasfilter   | AirClean Plus-Filter            |
| Motorfilter  | •                               |
| <b>Veiligheid</b>  |                                 |
| Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep                 | •                               |
| Automatische positionering van stofzuigerzak                     | •                               |
| Meubelstootrand rondom   | •                               |
| <b>Technische gegevens</b>                                       |                                 |
| Maximaal vermogen in W   | 890                             |
| Volume in dB   | 80,0                            |
| Breedte in mm  | 487                             |
| Hoogte in mm   | 227                             |
| Gewicht in kg  | 7,0                             |
| <b>Meegeleverde accessoires</b>                                  |                                 |
| Driedelige accessoires   | geïntegreerd                    |
| Meubelzuigmond   | •                               |
| Kierenborstel  | •                               |
| Reliëfborstel kunststof borstel                                  | •                               |
| Zuigmond SBD 355-3   | •                               |
| Filter   | AirClean Plus-Filter            |
| Reinigingsborstel  | Nee                             |
| Tegoeftbon stofzuigerzakken                                      | •                               |