

## PFD 400 [WB SPEED]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in de zorg, kantines, scholen en bakkerijen.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 285 borden per uur
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per charge
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576006 / Materiaalnummer: 12065550 /  
Oud Materiaalnummer: 61040010NWE

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	MasterLine
Model	Speed
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Verzinkt
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	8
Maximale waspoeltemperatuur in °C	70
Reinigingscapaciteit borden per uur	285
Reinigingscapaciteit rekken per uur	15
Spoelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
<b>Miele Move</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de apparaatstatus en -details	•
Push-meldingen ontvangen	•
Individuele apparaatbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van consumptiegoederen	•
Foutmeldingenmanagement	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote en software-updates	•
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Basic
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	9
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ

## PFD 400 [WB SPEED]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in de zorg, kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002516576006 / Materiaalnummer: 12065550 /

Oud Materiaalnummer: 61040010NWE

Vermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	17,50
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	75
Brutogewicht in kg	85
Maximale vloerbelasting in N	1200
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•

## PFD 400 [WB SPEED]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met korven/rekken, voor keukens in de zorg, kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002516576006 / Materiaalnummer: 12065550 /

Oud Materiaalnummer: 61040010NWE

Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Drogen	zonder
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem	•
Wifi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor vloeibaar reinigings- en naspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC-ontstoord	•
DIN 10512	•
NEN-EN 17735	•