

PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]  
Onderbouwverswatervaatwasser  
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoatete rekken per charge
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576082 / Materiaalnummer: 12065630 /  
Oud Materiaalnummer: 61040185NWE

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Professionele vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	MasterLine
Model	Speedplus
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspeltemperatuur in °C	70
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit rekken per uur	24
Spoelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Basic
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	11
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



EAN: 4002516576082 / Materiaalnummer: 12065630 /

Oud Materiaalnummer: 61040185NWE

### Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16

### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150

### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, hoogte in mm	820
Maximale hoogteverstelling in mm	60,00
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	67
Brutogewicht in kg	77
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1200

### Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,44

### Programma's

Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



EAN: 4002516576082 / Materiaalnummer: 12065630 /

Oud Materiaalnummer: 61040185NWE

Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Drogen	zonder
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
Wifi	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor naspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC-ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•