

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]  
Onderbouwverswatervaatwasser  
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Optimale drogingsresultaten dankzij DryPlus drogen
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576143 / Materiaalnummer: 12065690 /  
Oud Materiaalnummer: 61040285NWE

Model en uitvoering	
Model	Professionele vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	MasterLine
Model	Speedair
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	80
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+	142
Reinigingscapaciteit rekken per uur	24
Spoelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de apparaatstatus en -details	•
Push-meldingen ontvangen	•
Individuele apparaatbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van consumptiegoederen	•
Foutmeldingenmanagement	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote en software-updates	•
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	11
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]  
Onderbouwverswatervaatwasser  
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



EAN: 4002516576143 / Materiaalnummer: 12065690 /  
Oud Materiaalnummer: 61040285NWE

Taalneutrale bediening	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoer pomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoer pomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	71
Brutogewicht in kg	81
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•

## PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]

Onderbouwversvatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



EAN: 4002516576143 / Materiaalnummer: 12065690 /  
Oud Materiaalnummer: 61040285NWE

Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Drogen	Dry+--droging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Droogtijd kan worden veranderd	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
Wifi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor naspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC-ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•