

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Optimale drogingsresultaten dankzij DryPlus drogen
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Zeer hygiënische resultaten – naspoeltemperatuur van 85 °C
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576266 / Materiaalnummer: 12065810 /  
Oud Materiaalnummer: 61040582NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	MasterLine
Model	Hygieneair
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Lotuswit
Deksel	Lotuswit
Zijwanden	Lotuswit
Achterwand	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	85
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+	104
Reinigingscapaciteit rekken per uur	24
Spoelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de apparaatstatus en -details	•
Push-meldingen ontvangen	•
Individuele apparaatbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van consumptiegoederen	•
Foutmeldingenmanagement	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote en software-updates	•
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	8,50

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576266 / Materiaalnummer: 12065810 /

Oud Materiaalnummer: 61040582NWE

Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	79
Brutogewicht in kg	89
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Hygiëne Plus	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576266 / Materiaalnummer: 12065810 /  
Oud Materiaalnummer: 61040582NWE

Bestek	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Drogen	AutoOpen-droogondersteuning, Dry+-droging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Instelbare temperatuurstop	•
Droogtijd kan worden veranderd	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
Wifi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor naspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC-ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•