

DGC 7660 HC Pro Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.



- Touchdisplay met benaderingssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Miele@home – apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516635581 / Materiaalnummer: 12108420 /
Oud Materiaalnummer: 23766049BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
PureLine	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaat sensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Bratometer	met snoer
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
Funcies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Gourmet-braden	•
Grill standen	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Taart/cake speciaal	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Borden verwarmen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch S
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•

DGC 7660 HC Pro

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516635581 / Materiaalnummer: 12108420 /

Oud Materiaalnummer: 23766049BNE

MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•

DGC 7660 HC Pro Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516635581 / Materiaalnummer: 12108420 /
Oud Materiaalnummer: 23766049BNE


Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	67
Aantal niveaus	4
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 567
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,45
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7660 HC Pro


Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.


DGC 7660 HC Pro
Combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings