

DGC 7840 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor – M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Miele@home – apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516635673 / Materiaalnummer: 12108520 /
Oud Materiaalnummer: 23784048BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
PureLine	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Bratometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Gourmet-braden	•
Grill standen	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Taart/cake speciaal	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Borden verwarmen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•

DGC 7840 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516635673 / Materiaalnummer: 12108520 /

Oud Materiaalnummer: 23784048BNE

MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•

DGC 7840 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.

EAN: 4002516635673 / Materiaalnummer: 12108520 /

Oud Materiaalnummer: 23784048BNE

Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	47
Aantal niveaus	3
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455,5
Diepte in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

DGC 7840 HC Pro
Compacte combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




EAN: 4002516635673 / Materiaalnummer: 12108520 /
Oud Materiaalnummer: 23784048BNE

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DGC 7840 HC Pro
 Compacte combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings