

## DGC 7865 HC Pro

Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor – M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Miele@home – apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516636021 / Materiaalnummer: 12108680 /  
Oud Materiaalnummer: 23786549BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
PureLine	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Bratometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Gourmet-braden	•
Grill standen	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Taart/cake speciaal	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Borden verwarmen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•

## DGC 7865 HC Pro

Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516636021 / Materiaalnummer: 12108680 /

Oud Materiaalnummer: 23786549BNE

MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
DirectWater plus	•
Afvoerfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•

## DGC 7865 HC Pro

Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.

EAN: 4002516636021 / Materiaalnummer: 12108680 /  
Oud Materiaalnummer: 23786549BNE

Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Inhoud van de oven in l	67
Aantal niveaus	4
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 567
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,45
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Lengte waterafvoerslang in m	3,0
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

## DGC 7865 HC Pro

Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516636021 / Materiaalnummer: 12108680 /  
Oud Materiaalnummer: 23786549BNE


### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGC 7865 HC Pro


Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings