

WTD280 WCS 8/5 kg

WT1 was-droogcombinatie:

8/5 kg | 1600 tpm | Oprissen | PerfectCare | Miele@home



- Getest voor 20 jaar perfecte wasverzorging
- 2-in-1: 8 kg wassen en 5 kg drogen in één apparaat
- Het programma Oprissen verfrist en strijkt je kleding glad in een handomdraai
- Zachte wasverzorging met de vier functies van PerfectCare
- Volledige bediening van jouw was-droogcombinatie in de app met Miele@home*

* Miele@home is een aparte digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Het Miele@home-systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Afhankelijk van het model en het land kunnen de functies variëren.



EAN: 4002516613558 / Materiaalnummer: 12130570 /

Oud Materiaalnummer: 11TD2801B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Draairichting deur	rechts
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Geschikt voor onderbouw	•
Ontwerp	
Voorlader	•
Wasmachine met droogfunctie	
Doorlopend wassen en drogen	•
Elektronische meting restvocht	•
Condensdroger met waterkoeling	•
Thermocentrifugeren	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	recht
Soort bediening	Programmakeuzeschakelaar
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg bij wassen	8,0
Belading in kg bij drogen	5,0
PerfectCare-technologie	•
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Automatisch pluizen wegspoelen	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen (A – G)	D
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de volledige cyclus	266
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus voor de volledige cyclus	79

WTD280 WCS 8/5 kg

WT1 was-droogcombinatie:

8/5 kg | 1600 tpm | Oprissen | PerfectCare | Miele@home



EAN: 4002516613558 / Materiaalnummer: 12130570 /

Oud Materiaalnummer: 11TD2801B

Efficiëntieklasse centrifugeren (A – G)	B
Geluidsemissieklasse (tijdens centrifugeren; A – D)	A
Geluidsemissie bij centrifugeren in dB(A) re1pW	71
Programmaduur bij nominale capaciteit voor de wascyclus	219
Programmaduur bij nominale capaciteit voor de volledige cyclus	389
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,70
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Wol (handwas)	•
Express	•
Katoen Hygiëne	•
ECO 40-60	•
Droogprogramma's	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Wol	•
Express	•
Katoen Hygiëne	•
Warme lucht	•
Oprissen	•
Extra opties Wassen	
Kort	•
Extra opties Drogen	
Kreukbeveiliging	•
Behoedzaam	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	637
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1055
Gewicht in kg	94
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

WTD280 WCS 8/5 kg
WT1 was-droogcombinatie:
8/5 kg | 1600 tpm | Oprissen | PerfectCare | Miele@home




EAN: 4002516613558 / Materiaalnummer: 12130570 /
Oud Materiaalnummer: 11TD2801B

Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Meegeleverde accessoires	
Voucher voor Miele wasmiddelen	•


WTD280 WCS 8/5 kg

WT1 was-droogcombinatie:


8/5 kg | 1600 tpm | Opfriessen | PerfectCare | Miele@home




WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, straight facia, measures in mm