

H 2861 B

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516658818 / Materiaalnummer: 12155160 / Oud Materiaalnummer: 22286144NL

<b>Model en design</b>	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
PureLine	•
<b>Voordelen</b>	
Snel opwarmen	•
<b>Functies</b>	
AirFry	•
Automatische programma's	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•



H 2861 B

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing