

PFD 407 DOS [WOB HygienePlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

zonder korven, voor verpleeg/ziekenhuizen met hoge hygiënische eisen.



- Max. reinigingscapaciteit*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Bijzonder hygiënische resultaten – thermische desinfectie
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516613916 / Materiaalnummer: 12158970 /
Oud Materiaalnummer: 61040788NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	MasterLine
Model	Hygieneplus
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit rekken per uur	24
Spoelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de apparaatstatus en -details	•
Push-meldingen ontvangen	•
Individuele apparaatbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van consumptiegoederen	•
Foutmeldingenmanagement	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote en software-updates	•
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16

PFD 407 DOS [WOB HygienePlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

zonder korven, voor verpleeg/ziekenhuizen met hoge hygiënische eisen.



EAN: 4002516613916 / Materiaalnummer: 12158970 /

Oud Materiaalnummer: 61040788NWE

CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuiфhoogte boven vloer in mm	216
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	71
Brutogewicht in kg	81
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1200
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 μPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,44
Programma's	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Hygiëne Plus	•
Thermische desinfectie (Vario TD)	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bestek	•
Kunststof	•

PFD 407 DOS [WOB HygienePlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

zonder korven, voor verpleeg/ziekenhuizen met hoge hygiënische eisen.



EAN: 4002516613916 / Materiaalnummer: 12158970 /

Oud Materiaalnummer: 61040788NWE

Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
Zonder rekken	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Drogen	AutoOpen-droogondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sproeiveelcondensator	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
Wifi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor naspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC-ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•