

H 7260 B

Oven

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Veel ruimte en flexibiliteit – 76 l oveninhoud op 5 niveaus
- Simpele bediening – FlexiClip-geleiders

A+

EAN: 4002516669722 / Materiaalnummer: 12160280 / Oud Materiaalnummer: 22726024NL

Model en design	
Inbouwoven	•
VitroLine	•
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Funcies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Individuele instellingen	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Onderhoudscomfort	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•

H 7260 B

Oven

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.




EAN: 4002516669722 / Materiaalnummer: 12160280 / Oud Materiaalnummer: 22726024NL

Ovenverlichting	1 halogeen spot
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Temperaturen in °C	30-300
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	1
Zekering in A	16
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleider (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


H 7260 B

Oven


Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings