

DAW 1620 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 598 mm breedte
- Krachtig – 640 m<sup>3</sup>/h in de Boosterstand
- Gelijkmatige verlichting dankzij led-strip
- Efficiënte filtering – 10-laags metalen vetfilter
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002516649168 / Materiaalnummer: 12171240 /  
Oud Materiaalnummer: 28W1620ENL

<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Functies</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 36-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,9
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige vetfilters	2
<b>Verlichting</b>	
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	390 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	250
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	390
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	620
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0

DAW 1620 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



EAN: 4002516649168 / Materiaalnummer: 12171240 /  
Oud Materiaalnummer: 28W1620ENL

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 74,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 39,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 50,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 60,0

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	673–993
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	803–1123
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	673
Breedte van kap in mm	598
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	993
Hoogte van kap in mm	50
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	803
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1123
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	13,4
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Geaarde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,24
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•


#### Meegeleverde accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---

#### Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter	Nein
-----------------------	------

DAW 1620 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings