

DAW 1920 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 898 mm breedte
- Krachtig – 645 m<sup>3</sup>/h in de Boosterstand
- Gelijkmatische verlichting dankzij led-strip
- Efficiënte filtering – 10-laags metalen vetfilter
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002516649175 / Materiaalnummer: 12171250 /  
Oud Materiaalnummer: 28W1920ENL

<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Functies</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 36-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige vetfilters	3
<b>Verlichting</b>	
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	350 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	255
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	645
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	390
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	620
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0

DAW 1920 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



EAN: 4002516649175 / Materiaalnummer: 12171250 /  
Oud Materiaalnummer: 28W1920ENL

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 74,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 50,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 60,0

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 673–993

Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm 803–1123

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 673

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 993

Hoogte van kap in mm 50

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 803

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 1123

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 15,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,4

Geaarde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,24

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Uitschuifbare bevestigingskolom •


#### Meegeleverde accessoires

Terugslagklep •

#### Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

DAW 1920 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings