

G 5740 SC SL

Vrijstaande vaatwassers 45 cm

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Bespaar tot 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Alles volledig droog – de Miele AutoOpen-droging
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag – ExtraComfort-rekken



EAN: 4002516629948 / Materiaalnummer: 12190800 /

Oud Materiaalnummer: 21574016MER

Ontwerp	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 45 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel tekst
Kleur display	Wit
MultiLingua	•
Gemak	
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	C
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	7,9
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,55
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	55
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,29
Duur van het ECO-programma in minuten	210
Geluidsemisieklassse	B
Geluidsemisissie in dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Extra stil 40 dB(A)	•
Machinereiniging	•
Opties	
Kort	•
IntenseZone	•

G 5740 SC SL

Vrijstaande vaatwassers 45 cm

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516629948 / Materiaalnummer: 12190800 /


Oud Materiaalnummer: 21574016MER

Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	MultiFlex-besteklade serie 45
Rekuitvoering	ExtraComfort 45 cm
Aantal couverts	9
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	450
Nisbreedte maximaal in mm	450
Nishoogte minimaal in mm	845
Nishoogte maximaal in mm	880
Nisdiepte in mm	600
Breedte in mm	448
Hoogte in mm	845
Diepte in mm	600
Diepte bij geopende deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	48,4
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, portugûês, türkçe
Meegeleverde accessoires	
1x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Tegoodbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

G 5740 SC SL

Vrijstaande vaatwassers 45 cm

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, free standing dishwasher, 45cm (installation drawing)