

## G 5990 SCVi SL

Volledig geïntegreerde vaatwassers 45 cm voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Tot 50% extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Alles streeploos droog – AutoOpen-droging
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Flexibel en veilig geplaatst – MaxiComfort-rekuitvoering



EAN: 4002516629986 / Materiaalnummer: 12190840 / Oud Materiaalnummer: 21599062MER

<b>Ontwerp</b>	
Volledig geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 45 cm breed	•
<b>Design</b>	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel tekst
Kleur display	Wit
MultiLingua	•
<b>Gemak</b>	
Netwerk met Miele@home	•
Deurvergrendeling	ComfortClose
BrilliantLight	•
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	B
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	7,9
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,47
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	47
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,23
Duur van het ECO-programma in minuten	230
Geluidsemisatieklasse	B
Geluidsemisatie in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
<b>Reinigingsresultaat</b>	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
SensorDry	•
Turbothermische droging met luchtcirculatie	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Reinigingsprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Hygiëne	•
SolarSpaar	•
Extra stil 40 dB(A)	•

## G 5990 SCVi SL

Volledig geïntegreerde vaatwassers 45 cm  
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.




EAN: 4002516629986 / Materiaalnummer: 12190840 /  
Oud Materiaalnummer: 21599062MER


Pasta/Paella	•
Zonder bovenrek 65 °C	•
Bierglazen warm	•
Machinereiniging	•
<b>Opties</b>	
Kort	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
<b>Rekuitvoering</b>	
Plaats voor bestek	MultiFlex-besteklade serie 45
FlexCare-glazenhouder	2
Rekuitvoering	MaxiComfort 45 cm
Aantal couverts	9
<b>Veiligheid</b>	
Waterproof-systeem	•
Kinderbeveiliging	•
<b>Technische gegevens</b>	
Nisbreedte minimaal in mm	450
Nisbreedte maximaal in mm	450
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	448
Hoogte in mm	805
Diepte in mm	550
Diepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	40,8
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	2,0
Max. Gewicht van het voorpaneel in kg	8,0
<b>Beschikbare displaytalen</b>	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
1x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs	•

## G 5990 SCVi SL

Volledig geïntegreerde vaatwassers 45 cm voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)