

PDR 516 SL ROP [EL GS]

Industriële luchtafvoerdroger, zijkanten verzinkt, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516659310 / Materiaalnummer: 12260110 / Oud Materiaalnummer: 52516003NWE

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	16,0
Belading bij een vulverhouding van 1:25	12,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	16,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	300,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	12,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,55
Programmaduur in min.	31
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	13,50
Totale aansluitwaarde in kW	14,10
Zekering in A	25
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1089
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180

PDR 516 SL ROP [EL GS]

Industriële luchtafvoerdroger, zijkanten verzinkt, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516659310 / Materiaalnummer: 12260110 /
Oud Materiaalnummer: 52516003NWE

Nettogewicht in kg	145,7
Brutogewicht in kg	159
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1664
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	55 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,70
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Vrijdbaar voetstuk	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•