

## PDR 516 SL TOP [EL GS]

Industriële luchtafvoerdroger, zijkanten verzinkt, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Eenvoudig in gebruik – snel te reinigen groot pluizenfilter

EAN: 4002516659341 / Materiaalnummer: 12260240 /  
Oud Materiaalnummer: 52516022NWE

| <b>Model en uitvoering</b>                            |                            |
|---|----------------------------|
| Model   | SlimLine                   |
| Serie   | Professional               |
| Front   | IJzergrijs                 |
| Kleur bedieningspaneel                                | Roestvrij staal            |
| Belading in kg  | 16,0                       |
| Belading bij een vulverhouding van 1:25               | 12,0                       |
| Belading bij een vulverhouding van 1:18               | 16,0                       |
| Vulverhouding   | 1:18                       |
| Trommelvolume in l                                    | 300,00                     |
| Droogstelsel  | Luchtafvoer                |
| Deuropening [Ø] in mm                                 | 520                        |
| Openingshoek deur in graden                           | 180                        |
| Draairichting deur                                    | links                      |
| Trommel van roestvrij staal                           | •                          |
| SoftCare-trommel van roestvrij staal                  | Nee                        |
| <b>Toepassing</b>                                     |                            |
| Geschikt voor hotels en restaurants                   | •                          |
| Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen        | •                          |
| Geschikt voor Facility Management                     | •                          |
| Geschikt voor wasserette                              | •                          |
| Geschikt voor textielreiniging                        | •                          |
| Geschikt voor wasserijen                              | •                          |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang | •                          |
| Geschikt voor ziekenhuizen                            | •                          |
| Geschikt voor sportverenigingen                       | •                          |
| Geschikt voor beauty, wellness en fitness             | •                          |
| <b>Capaciteitsgegevens</b>                            |                            |
| Maximale verdampingscapaciteit in l/uur               | 12,50                      |
| Specifiek energieverbruik in kWh/kg                   | 0,55                       |
| Programmaduur in min.                                 | 31                         |
| <b>Besturing</b>                                      |                            |
| Soort besturing                                       | M Select benchmark         |
| Programmeerbaarheid                                   | Vooraf ingesteld Parameter |
| Programmabesturing                                    | Tijdgestuurd               |
| Maximale voorprogrammering in uren                    | 24                         |
| Resttijdindicatie                                     | •                          |
| Weergave programmaverloop                             | •                          |
| Paneel met eenvoudige symbolen                        | •                          |
| <b>Standaard elektrische aansluiting</b>              |                            |
| Verwarmingsoort                                       | Elektrisch                 |
| Elektrische aansluiting                               | 3N AC 400V 50/60HZ         |
| Vermogen elektrische verwarming in kW                 | 13,50                      |
| Totale aansluitwaarde in kW                           | 14,10                      |
| Zekering in A   | 25                         |
| <b>Afmetingen en gewicht droger</b>                   |                            |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                         | 1800                       |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                        | 711                        |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                         | 1089                       |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                         | 1810                       |

## PDR 516 SL TOP [EL GS]

Industriële luchtafvoerdroger, zijkanten verzinkt, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



EAN: 4002516659341 / Materiaalnummer: 12260240 /

Oud Materiaalnummer: 52516022NWE

|   |                    |
|---|--------------------|
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                    | 800                |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                     | 1180               |
| Nettogewicht in kg                                | 145,7              |
| Brutogewicht in kg                                | 159                |
| Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>       | 1664               |
| <b>Emissiewaarden</b>                             |                    |
| Geluidsemissieniveau op werkplek                  | 55 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur                | 1,70               |
| <b>Uitvoering</b>                                 |                    |
| Intelligent reverserende trommel                  | •                  |
| Groot pluizenfilter                               | •                  |
| Softlift-ribben                                   | •                  |
| Vrijdbaar voetstuk                                | •                  |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires    | •                  |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                      |                    |
| Betaalsysteem (optie)                             | •                  |
| Optische interface voor servicetoegang            | •                  |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie) | •                  |
| Wifi-droger                                       | •                  |
| Connector Box                                     | •                  |
| LAN-module (optie)                                | •                  |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>                 |                    |
| CE  | •                  |
| VDE   | •                  |
| VDE-EMC   | •                  |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4          | •                  |
| WEEE  | •                  |
| UKCA  | •                  |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG   | •                  |