

PDR 516 SL TOP [G GS]

Industriële luchtafvoerdroger, zijkanten verzinkt, met gas verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Eenvoudig in gebruik – snel te reinigen groot pluizenfilter

EAN: 4002516659419 / Materiaalnummer: 12260570 /
Oud Materiaalnummer: 52516025NWE

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	16,0
Belading bij een vulverhouding van 1:25	12,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	16,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	300,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	14,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,65
Programmaduur in min.	27
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Tijdgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50/60HZ
Vermogen gasverwarming in kW	18,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,60
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1089
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810

PDR 516 SL TOP [G GS]

Industriële luchtafvoerdroger, zijkanten verzinkt, met gas verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



EAN: 4002516659419 / Materiaalnummer: 12260570 /

Oud Materiaalnummer: 52516025NWE

Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180
Nettogewicht in kg	149,7
Brutogewicht in kg	163
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1704
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,70
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Groot pluizenfilter	•
Softlift-ribben	•
Vrijrijdbaar voetstuk	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•