

KMDA 7272 FR-A Silence
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging
met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties

A+

EAN: 4002516668411 / Materiaalnummer: 12265980 /
Oud Materiaalnummer: 26727208BNE

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DMK 150-1
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Nee
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw met rand	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. booster Vermogen in W	2100
Max. vermogen in W	1400
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts achter
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. TwinBooster-vermogen in W	3000
4e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts voor
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. TwinBooster-vermogen in W	2100
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer



EAN: 4002516668411 / Materiaalnummer: 12265980 /

Oud Materiaalnummer: 26727208BNE

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)

Indicatie verzadiging actief koolstoffilter

Nalooptijd 5/15 min.

Indicatie verzadiging vetfilter

Kookwekker

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)

ECO-motor

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar

Silence-motor

Klasse voor hydrodynamische efficiëntie

Verlichtingsefficiëntieklasse

Klasse voor vetfiltering

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters

Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591

Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591

Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur)

Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3

Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3

Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3

Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

Vergrendelingsfunctie

Vergrendeling

Geïntegreerde koelventilator

Oververhittingsbeveiliging

Restwarmte-indicatie

Aansluiting voor raamcontactschakelaar

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

Afmetingen in mm (hoogte)

•

•

•

•

•

•

•

A+

•

31,5

•

A

-

A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KMDA 7272 FR-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer



EAN: 4002516668411 / Materiaalnummer: 12265980 /

Oud Materiaalnummer: 26727208BNE



Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	194
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KMDA 7272 FR-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing


KMDA 7272 FR-A Silence
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging
met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing