

KMDA 7473 FR-A Silence  
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtafvoer



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties

A+

EAN: 4002516668602 / Materiaalnummer: 12266140 /  
Oud Materiaalnummer: 26747308BNE

<b>Model</b>	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
<b>Functies</b>	
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DMK 150-1
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Nee
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw met rand	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Roestvrij staal
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
<b>2e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•

KMDA 7473 FR-A Silence  
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtafvoer



EAN: 4002516668602 / Materiaalnummer: 12266140 /  
Oud Materiaalnummer: 26747308BNE

Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,5
Silence-motor	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit stand min. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	195
Afzuigcapaciteit stand max. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	530
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	610
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur)	610
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re 1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re 1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	201
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780

KMDA 7473 FR-A Silence  
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtafvoer





EAN: 4002516668602 / Materiaalnummer: 12266140 /  
Oud Materiaalnummer: 26747308BNE

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand 500

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	194
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja

## KMDA 7473 FR-A Silence Inductiekookplaten met werkbladafzuiging met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtafvoer




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air  
(Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,  
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x,  
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
9 Exhaust air – drawing


KMDA 7473 FR-A Silence  
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtafvoer



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
12 Exhaust air – drawing