

KMDA 7473 FR-A Silence
Inductiekookplaat met afzuiging
Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtafvoer



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties (bijv. met DFKS-AR)



EAN: 4002516668602 / Materiaalnummer: 12266140 /
Oud Materiaalnummer: 26747308BNE

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtstroomgeleiding met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Luchtafvoer
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw met rand	•
Opliggend/naadloos aansluitend	•/-
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Opliggend/naadloos aansluitend	2/4
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-210
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
Opliggend/naadloos aansluitend	2100/3000/
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Opliggend/naadloos aansluitend	3000/3700/
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Opliggend/naadloos aansluitend	3000/3700/
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•

KMDA 7473 FR-A Silence
Inductiekookplaat met afzuiging
Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtafvoer



EAN: 4002516668602 / Materiaalnummer: 12266140 /
Oud Materiaalnummer: 26747308BNE

Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,5
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor	•
Vetfiltering klasse	A
Silence-motor	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	195
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	538
Opliggend/naadloos aansluitend	530/610
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	615
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	610
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Opliggend/naadloos aansluitend	64,0/67,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	27,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Opliggend/naadloos aansluitend	50,0/53,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•

KMDA 7473 FR-A Silence
 Inductiekookplaat met afzuiging
 Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtafvoer



EAN: 4002516668602 / Materiaalnummer: 12266140 /
 Oud Materiaalnummer: 26747308BNE

Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•

Technische gegevens



Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	201
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	194
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6

Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----

KMDA 7473 FR-A Silence
 Inductiekookplaat met afzuiging
 Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtafvoer




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
 (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
 3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 9 Exhaust air – drawing


KMDA 7473 FR-A Silence
Inductiekookplaat met afzuiging
Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtafvoer



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing