

KMDA 7473 FR-U Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – geleide luchtcirculatie (bijv. met DFKS-UR of Plug&Play)
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668817 / Materiaalnummer: 12266150 /
Oud Materiaalnummer: 26747309BNE

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Luchtcirculatie
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-210
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Indicatiekleur	Geel
Permanente panherkenning	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•

KMDA 7473 FR-U Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668817 / Materiaalnummer: 12266150 /

Oud Materiaalnummer: 26747309BNE

Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
ECO-motor	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	465
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Vermogensstand in stand Intensief (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk niveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	194
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	201
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60

KMDA 7473 FR-U Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668817 / Materiaalnummer: 12266150 /

Oud Materiaalnummer: 26747309BNE

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,6

Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel

Ja

Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie



•

Plug&Play-adapter

•

KMDA 7473 FR-U Silence
 Inductiekookplaat met afzuiging
 Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X,
 Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 1 Basis -drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
 3 Basis – drawing


KMDA 7473 FR-U Silence
 Inductiekookplaat met afzuiging
 Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing