

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Greeploze compacte combi-stoomoven  
 voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor – M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Miele@home – apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516720348 / Materiaalnummer: 12326590 /  
 Oud Materiaalnummer: 23784088BNE

<b>Jubileumactie</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model</b>	
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart mat
<b>Model en design</b>	
Combi-stoomoven	•
ArtLine	•
Greeploos	•
<b>Voordelen</b>	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Bratometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
<b>Funcies</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Gourmet-braden	•
Grill standen	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Taart/cake speciaal	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Borden verwarmen	•
Speciale toepassingen	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516720348 / Materiaalnummer: 12326590 /  
Oud Materiaalnummer: 23784088BNE

<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.

EAN: 4002516720348 / Materiaalnummer: 12326590 /

Oud Materiaalnummer: 23784088BNE

Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Inhoud van de oven in l	47
Aantal niveaus	3
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455,5
Diepte in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-geleider met PerfectClean HFC 71 (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
Greeploze compacte combi-stoomoven  
voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




EAN: 4002516720348 / Materiaalnummer: 12326590 /  
Oud Materiaalnummer: 23784088BNE

#### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Greeploze compacte combi-stoomoven  
 voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings