

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor wassen/drogen in de kleinste ruimten, met afvoerpomp, voor gebruik op zee.



- Trommelvolume 80 l resp. 180.00 l, belading 2 x 9.0 kg
- 18% lager water- en 45% lager energieverbruik*
- Ergonomisch – centrale besturingseenheid M Touch Pro (Plus)
- Hoge wascapaciteit, zeer korte programma's
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516703105 / Materiaalnummer: 12341270 /
Oud Materiaalnummer: 51909522SOM

Model en uitvoering	
Model	Voorlader stapelbaar
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Belading wasmachine in kg	9,0
Belading droger in kg	9,0
Vulverhouding wasmachine	1:9
Vulverhouding droger	1:20
Trommelvolume wasmachine in l	80
Trommelinhoud droger in l	180
Droogstelsel	Verbruikte lucht
Deuropening wasmachine [Ø] in mm	370
Deuropening droger [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	Rechts wassen/links drogen
Automatische deurvergrendeling	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik in liters per kg	6,60
Specifiek energieverbruik wasmachine in kWh/kg	0,03
Specifiek energieverbruik droger in kWh/kg	0,51
Maximale verdampingscapaciteit droger in liters per uur	7,4 l
Programmaduur wasprogramma in minuten	45
Droogprogramma in minuten	36
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Centrifugesnelheid wasmachine in omwentelingen per minuut	1300
g-factor wasmachine	518
Besturing	
Besturingstype wasmachine	M Touch Pro Plus
Besturingstype droger	M Touch Pro
Programmeerbaarheid wasmachine	Vrij programmeerbaar
Programmeerbaarheid droger	Programmeerbaar
Programmabesturing droger	Restvochtgestuurd
Max. voorprogrammering in uren wasmachine	Vrij selecteerbaar
Max. voorprogrammering in uren droger	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Doseringswasmachine	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor wassen/drogen in de kleinste ruimten, met afvoerpomp, voor gebruik op zee.



EAN: 4002516703105 / Materiaalnummer: 12341270 /

Oud Materiaalnummer: 51909522SOM

Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Soort verwarming wasmachine	Elektrisch
Verwarmingssoort droger	Elektrisch
Elektrische aansluiting wasmachine	3 AC 230 V 60 Hz
Vermogen wasmachine in kW	7,95
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,20
Zekering wasmachine in A	20,0
Elektrische aansluiting droger	3 AC 230 V 50/60 Hz
Vermogen droger in kW	7,94
Totale aansluitwaarde droger in kW	8,20
Zekering droger in A	25,0
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Warm water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	1940
Buitenmaat, nettobreedte in mm	692
Buitenmaat, nettodiepte in mm	761
Nettogewicht in kg	208,0
Brutogewicht in kg	232,0
Maximale vloerbelasting in N	3235
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	63 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer van wasmachine naar de ruimte in MJ/h	3,00
Warmteafvoer van droger naar de ruimte in MJ/h	1,62
Uitvoering	
Desinfecteren wasmachine	•
Temperatuurbewaking wasmachine	•
Volumemeter wasmachine	•
Speciale verwarmingselementen wasmachine	•
Intelligent reverserende droogtrommel	•
Axiale luchtgeleiding droger	•
Groot filter droger	•
PerfectDry-droger	•
Softlift-ribben droger	•
Functie Behoedzaam droger	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN wasmachine	•
Wifi	•
Connector Box	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp
voor wassen/drogen in de kleinste ruimten, met afvoerpomp, voor gebruik op zee.



EAN: 4002516703105 / Materiaalnummer: 12341270 /
Oud Materiaalnummer: 51909522SOM

Capaciteiten

Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	204
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	33
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendekens zomer [aantal]	2

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•