

WSK363 WCS PWash&10kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en 10 kg belading voor snelle prestaties.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite#
- Behoedzame XXL-wasbehandeling met de 10 kg SoftCare-trommel



EAN: 4002516789918 / Materiaalnummer: 12389520 /  
Oud Materiaalnummer: 11SK3631NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	10,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	52
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	53
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	71
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	239
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•

WSK363 WCS PWash&10kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en 10 kg belading voor snelle prestaties.



EAN: 4002516789918 / Materiaalnummer: 12389520 /

Oud Materiaalnummer: 11SK3631NL

ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Impregneren	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
3 capsules	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•

WSK363 WCS PWash&10kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en 10 kg belading voor snelle prestaties.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm