

## PUR 98 W

### Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Tijdloos design – matzwart scherm met 898 mm-breedte
- Krachtig – 650 m<sup>3</sup>/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 / Oud Materiaalnummer: 28419855NL

<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Functies</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P, DKF12-R
<b>Design</b>	
Kleur	Matzwart
Individuele aanpassingen op verzoek van de klant mogelijk	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	450 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	41,0

## PUR 98 W

### Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 / Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 52,0

#### Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 270

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 330

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 460

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 64,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 71,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 39,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 48,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 56,0

#### Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 685–1005

Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm 815–1135

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 685

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1005

Hoogte van kap in mm 62

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 815

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 1135

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 25,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,5

Gearde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,22

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting




EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 / Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actief koolstoffilter	Nein
Regeneerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R

## PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)