

CM 5300

Vrijstaande koffiemachine

met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



- Romig melkschuim voor koffiespecialiteiten – Cappuccinatore
- Perfecte resultaten en een intens koffiearoma – AromaticSystem
- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop: OneTouch for Two
- Comfortabel en zorgvuldig onderhoud – reinigingsprogramma's

EAN: 4002516733010 / Materiaalnummer: 12411940 /  
Oud Materiaalnummer: 29530020EU1

Model en design	
Vrijstaande koffiemachine met bonensysteem	•
Kleur	Obsidiaanzwart
Voordelen	
AromaticSystem	•
OneTouch-bereiding	•
OnTouch for Two-bereiding	•
Maling instelbaar	•
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk	•
Koffiehoeveelheid programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	1
Capaciteit bonenreservoir A in g	200
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	200
Capaciteit waterreservoir in liters	1,3
Capaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen	zes
Capaciteit opvangschaal in l	0,8
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Stand-by tijd programmeerbaar	•
Dranken	
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Hete melk enkel	•
Hete melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Koffiekan	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energiebesparende Eco-stand	•

CM 5300

Vrijstaande koffiemachine

met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



EAN: 4002516733010 / Materiaalnummer: 12411940 /

Oud Materiaalnummer: 29530020EU1

#### Onderhoudscomfort

Handmatig ontkalken	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•

#### Veiligheid

Vergrendeling	•
---------------	---

#### Technische gegevens

In hoogte verstelbare uitloop in cm	13,5
In hoogte verstelbare uitloop in cm	8,0
Breedte in mm	241
Hoogte in mm	360
Diepte in mm	460
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,2

#### Bijbehorende accessoires

Ontkalkingstabletten	•
Reinigingstabletten	•

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,