

WSB683 WCS 125 Edition

W1 wasmachine voorlader:

Met A -10%, SteamCare en TwinDos voor perfect behoedzaam gewassen wasgoed.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Nog meer energie besparen met A -10%*
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist jouw kleding op
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden**

* 10% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A

** Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516757788 / Materiaalnummer: 12424570 /

Oud Materiaalnummer: 11SB6831NL

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	10%
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	43
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,60
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•

WSB683 WCS 125 Edition

W1 wasmachine voorlader:

Met A -10%, SteamCare en TwinDos voor perfect behoedzaam gewassen wasgoed.



EAN: 4002516757788 / Materiaalnummer: 12424570 /

Oud Materiaalnummer: 11SB6831NL

Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Opruimen (stomen)	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties Wassen	
Kort	•
Gladstomen	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Meegeleverde accessoires	
UltraPhase 1 en 2	•
Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase	•

WSB683 WCS 125 Edition

W1 wasmachine voorlader:


Met A -10%, SteamCare en TwinDos voor perfect behoedzaam gewassen wasgoed.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm