

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish en DryCare 40 voor een behoedzame wasbehandeling.



- Minder strijken, meer frisheid – SteamFinish
- Aangenaam stil drogen – SilenceDrum
- DryCare 40 – droogt bijna alles wat op 40 °C wasbaar is
- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie – EcoSpeed
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516759324 / Materiaalnummer: 12437220 / Oud Materiaalnummer: 12EL6952NL

<b>Jubileumactie</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	links
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroger	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Droogresultaat</b>	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent reverserende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	185
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	184
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,55
EcoFeedback	•

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish en DryCare 40 voor een behoedzame wasbehandeling.



EAN: 4002516759324 / Materiaalnummer: 12437220 / Oud Materiaalnummer: 12EL6952NL

EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
<b>Droogprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde	•
Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussens normaal	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Rekprogramma	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
SteamFinish	•
<b>Extra opties Drogen</b>	
Kreukbeveiliging	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte meeneemribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	57
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO <sub>2</sub> e	3

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish en DryCare 40 voor een behoedzame wasbehandeling.




EAN: 4002516759324 / Materiaalnummer: 12437220 / Oud Materiaalnummer: 12EL6952NL

Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO <sub>2</sub> e	0,42
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•
<b>Beschikbare displaytalen</b>	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TEL695WP 125 Gala Edition

T1 warmtepompdroger:


Met SteamFinish en DryCare 40 voor een behoedzame wasbehandeling.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm