

## PFD 409 [WB Offshore]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem met rekken, voor offshore toepassingen zoals boorplatforms.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 152 borden per uur of 8 rekken per uur
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Speciale elektro-aansluiting voor bijzondere omstandigheden
- Zeer hygiënische resultaten – waspoeltemperatuur van 93 °C
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516745655 / Materiaalnummer: 12441940 / Oud Materiaalnummer: 61040932SOM

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	MasterLine
Model	Offshore
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Verzinkt
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore en marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	14
Maximale waspoeltemperatuur in °C	93
Reinigingscapaciteit borden per uur	152
Reinigingscapaciteit rekken per uur	8
Spoelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	7
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare waspoeltemperatuur	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 220V 60HZ
Vermogen in kW	6,10
Totale aansluitwaarde in kW	6,50
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	2 AC 220V 60HZ
Vermogen in kW	2,30
Totale aansluitwaarde in kW	2,70
Zekering in A	16

## PFD 409 [WB Offshore]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem met rekken, voor offshore toepassingen zoals boorplatforms.



EAN: 4002516745655 / Materiaalnummer: 12441940 /  
Oud Materiaalnummer: 61040932SOM

<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoer pomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoer pomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Waterverbruik per spoelgang in l	17,50
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Maximale hoogteverstelling in mm	60,00
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	520
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	530
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	505
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	78
Brutogewicht in kg	81
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Kort	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
2 x inzet E 165 voor bestek	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•

## PFD 409 [WB Offshore]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor offshore toepassingen zoals boorplatforms.



EAN: 4002516745655 / Materiaalnummer: 12441940 /

Oud Materiaalnummer: 61040932SOM

In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Drogen	AutoOpen-droogondersteuning
AutoClose	•
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Zoutreservoir in de deur	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Perfect GlassCare	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
Sproeiveelcondensator	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Optische interface	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Externe doseermodule voor naspoelmiddel	•
Wifi	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
EMC	•
Bescherming tegen vonken	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•