

G 7232 SC Selection
Integreerbare vaatwasser
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



- Extreem lage geluidswaarde van slechts 43 dB(a)
- Alles volledig droog – de Miele AutoOpen-droging
- Vaatwasser m. verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag – ExtraComfort-rekken
- Lade of rek? Allebei! – Jij beslist dankzij een extra bestekkorf
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose



EAN: 4002516753889 / Materiaalnummer: 12452570 /
Oud Materiaalnummer: 21723216MER

Ontwerp	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Brijantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel tekst
Kleur display	Wit
MultiLingua	•
Gemak	
Deurvergrendeling	ComfortClose
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Funciecontrole	Display
Keuze displaytaal	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,29
Duur van het ECO-programma in minuten	230
Geluidsemisieklassen	B
Geluidsemisieklassen in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Turbothermische droging met luchtcirculatie	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensief 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Extra stil 39 dB(A)	•
Machinereiniging	•

G 7232 SC Selection
Integreerbare vaatwasser
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



EAN: 4002516753889 / Materiaalnummer: 12452570 /
Oud Materiaalnummer: 21723216MER

Zout uitspoelen

•

Opties

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Extra schoon

•

Extra droog

•

Rekuitvoering

Plaats voor bestek

3D-MultiFlex-lade

extra bestekkorf

•

FlexCare-glazenhouder

2

FlexCare-kopjesrek

1

Rekuitvoering

ExtraComfort

Aantal couverts

14

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

Veiligheid

Waterproof-systeem

•

Controlelampje zeef

•

Kinderbeveiliging

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

845

Nishoogte maximaal in mm

880

Nisdiepte in mm

600

Breedte in mm

598

Hoogte in mm

845

Diepte in mm

600

Diepte bij geopende deur in cm

119,5

Nettogewicht in kg

56,0

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,70

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english,
español, français, italiano,
nederlands, portugûês,
türkçe

Meegeleverde accessoires

1x verpakking UltraTabs (20 stuks)


•

Tegoeftbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of

•

3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

G 7232 SC Selection
Integreerbare vaatwasser
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)