


## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection Inductiekookplaten met werkbladafzuiging met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Geheel zwart design zorgt voor een elegante uitstraling

A+

EAN: 4002516778219 / Materiaalnummer: 12505350 /  
Oud Materiaalnummer: 26767678BNE

<b>Model</b>	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
<b>Functies</b>	
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires	DMK 150-1, DFK-xxxx
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Nee
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw met rand	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Spoelende dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>2e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Wit
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer



EAN: 4002516778219 / Materiaalnummer: 12505350 /  
 Oud Materiaalnummer: 26767678BNE

Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,4
Silence-motor	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit stand min. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	195
Afzuigcapaciteit stand max. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	530
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	610
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	610
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection  
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer



EAN: 4002516778219 / Materiaalnummer: 12505350 /  
Oud Materiaalnummer: 26767678BNE

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand 500

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 238

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 780

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 500

Gewicht in kg 20

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 804

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 524

Totale aansluitwaarde in kW 7,50

Spanning in V 230


Frequentie in Hz 50-60

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,6


**Meegeleverde accessoires**

Aansluitkabel Ja


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)