

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – Plug&Play of geleide luchtcirculatie
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Geheel zwart design zorgt voor een elegante uitstraling

EAN: 4002516777960 / Materiaalnummer: 12505400 /  
Oud Materiaalnummer: 26767679BNE

<b>Model</b>	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
<b>Functies</b>	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Luchtcirculatie
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Ja
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw met rand	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Spoelende dampkap	•
Kleur afdekkrooster	Zwart
Kleur vefilter	Zwart
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>2e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516777960 / Materiaalnummer: 12505400 /  
 Oud Materiaalnummer: 26767679BNE

Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit stand min. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	520
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	520
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	20

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516777960 / Materiaalnummer: 12505400 /  
Oud Materiaalnummer: 26767679BNE

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
--	-----

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
---	-----

Totale aansluitwaarde in kW	7,50
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Frequentie in Hz	50-60
------------------	-------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
--	-----




<b>Meegeleverde accessoires</b>	
---------------------------------	--

Aansluitkabel	Ja
---------------	----

Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	•
--	---

Plug&Play-adapter	•
-------------------	---




KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
 (Installation drawing)