

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDoS]
Wasautomaat, elektrisch verwarmd
in professionele kwaliteit, programmaduur van 79 min, eenvoudige opstelling.



- Trommelvolume 64 l, belading 8.0 kg
- Hoogwaardig roestvrijstalen paneel en Miele SoftCare-trommel
- Bij levering aansluitklaar incl. stekker
- Professionele programmaduur van slechts 79 min bij 8.0 kg belading
- Automatische wasmiddeldosering met één druk op de knop – TwinDos



EAN: 4002516791003 / Materiaalnummer: 12506850 / Oud Materiaalnummer: 51110802NL

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	SmartBiz
Front	Lotuswit
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	52,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,30
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	79
Restvocht bij koud spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	1400
g-factor	535
Geteste bedrijfsuren	15000
Besturing	
Soort besturing	DirectSensor 7 segmenten
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
TwinDos	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Vermogen in kW	1,90-2,20
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Afvoerpomp	DN 22

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDoS]
Wasautomaat, elektrisch verwarmd
in professionele kwaliteit, programmaduur van 79 min, eenvoudige opstelling.



EAN: 4002516791003 / Materiaalnummer: 12506850 / Oud Materiaalnummer: 51110802NL

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	636
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Nettogewicht in kg	91,0
Brutogewicht in kg	95
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2820
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,00
Uitvoering	
Sterke roestvrijstalen flens	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Centrifuge-efficiëntieklasse (A–G)	B
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40–60" in kWh	43
Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40–60" in l	48
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) (A–D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Programmaduur van het programma "ECO 40–60" in minuten	219
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
WiFiConn@ct	•
Meegeleverde verpakking	
UltraPhase 1+2	•
Tegodbon voor 6 dispensers Miele UltraPhase	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•