

## KU 7175 D

Inbouwkoelkast, nishoogte 86–92 cm

met twee afzonderlijk instelbare temperatuurzones voor meer flexibiliteit.



- Van 0 °C voor gekoelde dranken tot 14 °C voor een ideaal kelderklimaat
- Optimale en onderhoudsvrije led
- Gelijkmatige temperatuurverdeling in de gehele binnenruimte – DynaCool
- VeggieBox schoonmaken in de vaatwasser – ComfortClean
- Koel gerechten snel af dankzij SuperKoelen
- Gedempt sluiten van de deur dankzij SoftClose



EAN: 4002516779315 / Materiaalnummer: 12519370 /  
Oud Materiaalnummer: 36717510EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KU 7175 D
Materiaalnummer fabrikant	12519370
EAN-nummer	4002516779315
Marketingklasse	Platinum
Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Integreerbaar onderbouwmodel	•
Draairichting deur	Uittrekbaar front
Design	
Verlichting koelzone	Led
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Vakantiemodus	•
SoftClose	•
Besturing	
Bediening	FreshTouch
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Koelapparaat/koelzone	
Aantal plateaus	2
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	81,58
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,22
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm min.	600
Nisbreedte in mm max.	600
Nishoogte in mm min.	860
Nishoogte in mm max.	920
Nisdiepte in mm	560
Afmetingen (b x h x d) in mm	597 x 859 x 556
Breedte in mm	597
Hoogte in mm	859
Diepte in mm	556
Gewicht in kg	42,2
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	10
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in liters	119

## KU 7175 D

Inbouwkoelkast, nishoogte 86–92 cm

met twee afzonderlijk instelbare temperatuurzones voor meer flexibiliteit.



EAN: 4002516779315 / Materiaalnummer: 12519370 /

Oud Materiaalnummer: 36717510EU1

Waarvan kelderzone in l	58,4
Totale netto-inhoud in liters	119
Geluidsemissieklasse (A–D)	B
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW	32
Energieverbruik in milliampère (mA)	2000
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,2
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Waterfilter	Nee

