

DA 9092 W Screen  
Wandschouwafzuigkap  
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



- Rechthoekige vorm met 880 mm breedte en minimale diepte van 260 mm
- Moderne touchbediening op glazen front
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Brede plank – als plateau, bijv. voor kruiden
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516798323 / Materiaalnummer: 12526010 / Oud Materiaalnummer: 28909260NL

<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Grafietgrijs
<b>Funcities</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Touchbediening	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	67,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	310
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	670
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	39,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0

DA 9092 W Screen  
Wandschouwafzuigkap  
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516798323 / Materiaalnummer: 12526010 / Oud Materiaalnummer: 28909260NL

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 48,0

#### Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 290

Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591 605

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 385

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 44,0

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 69,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 51,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 58,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 30,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 37,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 44,0

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 55,0

#### Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Enkellaags veiligheidsglas (ESG) •

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 500

Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm 500

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 500

Breedte van kap in mm 880

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 500

Hoogte van kap in mm 500

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 500

Diepte van kap in mm 260

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 21,5

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,5

Gearde stekker •

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,20

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

DA 9092 W Screen  
Wandschouwafzuigkap  
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.




EAN: 4002516798323 / Materiaalnummer: 12526010 / Oud Materiaalnummer: 28909260NL

<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
<b>Meegelerde accessoires</b>	
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actief koolstoffilter	Nein

DA 9092 W Screen

Wandschouwafzuigkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)