

DA 9092 W Screen
Wandschouwafzuigkap
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



- Rechthoekige vorm met 880 mm breedte en minimale diepte van 260 mm
- Moderne touchbediening op glazen front
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Brede plank – als plateau, bijv. voor kruiden
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter

B

EAN: 4002516797760 / Materiaalnummer: 12526020 / Oud Materiaalnummer: 28909240NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Touchbediening	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	67,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	310
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	670
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	39,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0

DA 9092 W Screen
Wandschouwafzuigkap
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516797760 / Materiaalnummer: 12526020 / Oud Materiaalnummer: 28909240NL

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 48,0

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 290

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 385

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 605

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 44,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 51,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 58,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 69,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 30,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 37,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 44,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 55,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Enkellaags veiligheidsglas (ESG) •

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 500

Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm 500

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 500

Breedte van kap in mm 880

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 500

Hoogte van kap in mm 500

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 500

Diepte van kap in mm 260

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 21,5

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,5

Gearde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,20

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

DA 9092 W Screen
Wandschouwafzuigkap
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516797760 / Materiaalnummer: 12526020 / Oud Materiaalnummer: 28909240NL

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

•

Bij te bestellen accessoires


Actief koolstoffilter

Nein

DA 9092 W Screen

Wandschouwafzuigkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)