

DA 9092 W Screen
Wandschouwafzuigkap
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



- Rechthoekige vorm met 880 mm breedte en minimale diepte van 260 mm
- Moderne touchbediening op glazen front
- Gelijkmatische verlichting dankzij LED-band
- Brede plank – als plateau, bijv. voor kruiden
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516797760 / Materiaalnummer: 12526020 /
Oud Materiaalnummer: 28909240NL

| | |
|--|------------------------|
| Model en design | |
| Kleur | Obsidiaanzwart |
| Model | |
| Wandschouwafzuigkap | • |
| Functies | |
| Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
| Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters | DKF 29 koolstoffilter |
| Bedieningsgemak | |
| Elektronische besturing | • |
| Tiptoetsen | • |
| Bediening | Touchbediening op glas |
| Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) | 3 |
| Boosterstanden | 1 |
| Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | • |
| Silence-pakket | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 67,7 |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | B |
| Klasse voor vetfiltering | B |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | B |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Onderhoudscomfort | |
| Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover | • |
| Filtersysteem | |
| Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags) | 2 |
| Verlichting | |
| Led | • |
| Aantal x Watt | 1 x 3,2 W |
| Lichtsterkte in lx | 300 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Ventilator | |
| Dubbeltzijdig zuigende ventilator | • |
| Wisselstroommotor (AC-motor) | • |
| Luchtafvoer | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 205 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 310 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591 | 415 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) | 670 |
| Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 39,0 |
| Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 45,0 |
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 50,0 |

DA 9092 W Screen
Wandschouwafzuigkap
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516797760 / Materiaalnummer: 12526020 /
Oud Materiaalnummer: 28909240NL

| | |
|--|------|
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 62,0 |
| Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 25,0 |
| Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Luchtcirculatie | |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 190 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 290 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 385 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 605 |
| Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 44,0 |
| Vermogensstand in stand Intensief (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 69,0 |
| Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 51,0 |
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 58,0 |
| Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsschakelaar | • |
| Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | • |
| Technische gegevens | |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm | 500 |
| Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm | 500 |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm | 500 |
| Breedte van kap in mm | 880 |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm | 500 |
| Hoogte van kap in mm | 500 |
| Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm | 500 |
| Diepte van kap in mm | 260 |
| Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm | 500 |
| Nettogewicht in kg | 21,5 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,5 |

DA 9092 W Screen
Wandschouwafzuigkap
met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.




EAN: 4002516797760 / Materiaalnummer: 12526020 /
Oud Materiaalnummer: 28909240NL

| | |
|--|------|
| Gearde stekker | • |
| Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander \leq 4,5 kW) in mm | 650 |
| Aantal fasen | 1 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,20 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Montage-instructies | |
| Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant | • |
| Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant | • |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Terugslagklep | • |

DA 9092 W Screen

Wandschouwafzuigkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)