

DA 9299 W Screen blbo
Wandschouwafzuigkap
met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening



- Rechthoekige vorm van 880 mm breed en minimaal 256 mm diep
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Opklapbaar voorpaneel – voor optimale afzuiging
- Gelijkmatische verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter

A+++

EAN: 4002516798347 / Materiaalnummer: 12526040 / Oud Materiaalnummer: 28929970NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Blackboard
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Touchbediening	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	21,3
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,0 W
Lichtsterkte in Lx	350 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	210
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur)	650
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m³/uur)	915
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0

DA 9299 W Screen blbo
Wandschouwafzuigkap
met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516798347 / Materiaalnummer: 12526040 / Oud Materiaalnummer: 28929970NL

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	420
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	620
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	715
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	40,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	500
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	500
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	500

DA 9299 W Screen blbo
Wandschouwafzuigkap
met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening




EAN: 4002516798347 / Materiaalnummer: 12526040 / Oud Materiaalnummer: 28929970NL

Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	500
Hoogte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	500
Diepte van kap in mm	260
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	500
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	20,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,23
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Luchtombuiger voor luchtcirculatie	•
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein

DA 9299 W Screen blbo

Wandschouwafzuigkap

met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings