

DA 9299 W Screen blbo
Wandschouwafzuigkap
met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening



- Rechthoekige vorm van 880 mm breed en minimaal 256 mm diep
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Opklapbaar voorpaneel – voor optimale afzuiging
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516798347 / Materiaalnummer: 12526040 /
Oud Materiaalnummer: 28929970NL

Model en design	
Kleur apparaat	Blackboard
Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Funcities	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Tiptoetsen	•
Bediening	Touchbediening op glas
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	2
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	21,3
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
ECO-motor	•
Vetfiltering klasse	C
ECO-motor (gelijkstroom)	•
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 3,0 W
Lichtsterkte in lx	350 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	210
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	415
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h)	650
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur)	915

DA 9299 W Screen blbo
Wandschouwafzuigkap
met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516798347 / Materiaalnummer: 12526040 /
Oud Materiaalnummer: 28929970NL

Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	23,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Luchtcirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	175
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	270
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	420
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	620
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	715
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	40,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	26,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•

DA 9299 W Screen blbo
Wandschouwafzuigkap
met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening




EAN: 4002516798347 / Materiaalnummer: 12526040 /

Oud Materiaalnummer: 28929970NL

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	500
Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	500
Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	500
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	500
Hoogte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	500
Diepte van kap in mm	260
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	500
Nettogewicht in kg	20,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,23
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Luchtombuiger voor luchtcirculatie	•
Terugslagklep	•

DA 9299 W Screen blbo
Wandschouwafzuigkap
met exclusief Blackboard glazen front en intuïtieve SmartControl-bediening



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings