

DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 898 mm-breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

B

EAN: 4002516802334 / Materiaalnummer: 12533970 / Oud Materiaalnummer: 28H2960GD

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Grafietgrijs
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Aan/Uit-schakelaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	72,3
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	675
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0

DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



EAN: 4002516802334 / Materiaalnummer: 12533970 / Oud Materiaalnummer: 28H2960GD

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	380
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	575
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830-1210
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	443
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	443
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	443
Diepte van kap in mm	388
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	443
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,20
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1

DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



EAN: 4002516802334 / Materiaalnummer: 12533970 / Oud Materiaalnummer: 28H2960GD

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep



•

Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter

Nein

DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



DAH2960 Installation drawings