

WCB110 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Voor 1–8 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien
- Tijdens het wasprogramma enkele stuks toevoegen of eruit halen met AddLoad



EAN: 4002516792659 / Materiaalnummer: 12538820 /
Oud Materiaalnummer: 11CB1101NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	EasyControl geel
Reinigingscapaciteit	
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•

WCB110 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Voor 1–8 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



EAN: 4002516792659 / Materiaalnummer: 12538820 /

Oud Materiaalnummer: 11CB1101NL

Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties Wassen	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

WCB110 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Voor 1–8 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm