

WSB103 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Voor 1–8 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien
- Tijdens het wasprogramma enkele stuks toevoegen of eruit halen met AddLoad



EAN: 4002516792666 / Materiaalnummer: 12538850 /  
Oud Materiaalnummer: 11SB1031NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	EasyControl geel
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•

WSB103 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Voor 1–8 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



EAN: 4002516792666 / Materiaalnummer: 12538850 /

Oud Materiaalnummer: 11SB1031NL

Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

WSB103 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Voor 1–8 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm