

DAC 2940 Stella
Plafondunit
in compact design in 880 mm breedte



- Eenvoudige installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven



EAN: 4002516804208 / Materiaalnummer: 12564290 /
Oud Materiaalnummer: 28C2940HBNE

Model en design	
Kleur apparaat	Matwit
Model	
Plafondunit	•
Funcities	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,7
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
Vetfiltering klasse	C
ECO-motor (gelijkstroom)	•
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4
Verlichting	
Aantal x Watt	2 x 7,2 W
Lichtsterkte in lx	525 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	510
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	685

DAC 2940 Stella
Plafondunit
in compact design in 880 mm breedte



EAN: 4002516804208 / Materiaalnummer: 12564290 /
Oud Materiaalnummer: 28C2940HBNE

Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Luchtcirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	165
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	325
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	425
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	525
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	196


DAC 2940 Stella
Plafondunit
in compact design in 880 mm breedte



EAN: 4002516804208 / Materiaalnummer: 12564290 /
Oud Materiaalnummer: 28C2940HBNE

Nettogewicht in kg	16,7
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander \leq 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,17
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Reductie van \varnothing 150 naar 125 mm	•
Afstandsbediening	•
Terugslagklep	•

DAC 2940 Stella
Plafondunit
in compact design in 880 mm breedte



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings