

## DAC 2940 Stella

### Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



- Eenvoudige installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven

**A++**

EAN: 4002516804208 / Materiaalnummer: 12564290 /  
Oud Materiaalnummer: 28C2940HBNE

<b>Model</b>	
Plafondunit	•
<b>Functies</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Kleur	Matwit
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	4
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	2 x 7,2 W
Lichtsterkte in Lx	525 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	510
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	685
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0

## DAC 2940 Stella

### Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



EAN: 4002516804208 / Materiaalnummer: 12564290 /  
Oud Materiaalnummer: 28C2940HBNE

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	325
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	525
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	196
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	16,7
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Gearde stekker	•

DAC 2940 Stella

Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



EAN: 4002516804208 / Materiaalnummer: 12564290 /  
Oud Materiaalnummer: 28C2940HBNE

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW  
totaal vermogen, brander  $\leq$  4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,17

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

#### Meegeleverde accessoires

Reductie van  $\varnothing$  150 naar 125 mm •

Afstandsbediening •

Terugslagklep •


#### Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

## DAC 2940 Stella

### Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings