

DAC 4240 Stella Ambient Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



- Eenvoudige installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven



EAN: 4002516804826 / Materiaalnummer: 12564340 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240SBNE

Model	
Plafondunit	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Boosterstanden	2
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	4
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in Lx	440 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•
Ventilator	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	235

DAC 4240 Stella Ambient Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804826 / Materiaalnummer: 12564340 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240SBNE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	510
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	685
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur)	750
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	420
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	520
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	550
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0

DAC 4240 Stella Ambient Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804826 / Materiaalnummer: 12564340 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240SBNE

Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 54,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 196

Breedte van kap in mm 1165

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 196

Hoogte van kap in mm 196

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 196

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 196

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 21,4

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,4

Gearde stekker

•

Totale aansluitwaarde in kW 0,19

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Meegeleverde accessoires

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

•

Afstandsbediening

•


Terugslagklep

•

DAC 4240 Stella Ambient

Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



DAC2240, DAC4240 Installation drawings